

¿Cómo es que este tipo conduce un Maserati?

La matriculación de un deportivo a nombre de una persona sin recursos destapa una red de blanqueo

La Agencia Tributaria ha intervenido tres pisos, cuatro coches y productos financieros por un valor total de tres millones de euros

:: R. F.

MURCIA. Un parado al volante de un Maserati llama tanto la atención como un santo con dos pistolas. Más todavía para los sabuesos de la Agencia Tributaria, que están especializados en detectar cuando algunas cuentas no cuadran. Y ésta en con-

creto no encajaba ni a martillazos.

La primera señal de alerta para los técnicos dependientes del Ministerio de Economía y Hacienda llegó en el verano pasado, cuando detectaron la adquisición de un deportivo Maserati, valorado en más de 100.000 euros, por parte de un vecino de Cartagena que no sólo no era hijo de un jeque árabe, sino que encima era una persona de la que no se conocía fuente de ingresos alguna.

El asunto les llamó la atención y se pusieron manos a la obra hasta comprobar que la operación de compra del Maserati era totalmente simulada y que, aunque el coche es-

taba puesto a nombre de un testaferrero, en realidad pertenecía a un traficante de drogas de la localidad.

Además del deportivo de lujo, el narco había adquirido varios inmuebles y al menos otros cuatro coches de alta gama, por lo que todos los datos apuntaban ya claramente a supuestas operaciones de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de estupefacientes.

El pasado día 14, los funcionarios de la Agencia Tributaria desarrollaron una operación que les permitió detener al presunto narco y a uno de sus testaferros, así como intervenir tres viviendas, cuatro vehículos y productos financieros valorados en más de tres millones de euros. Los especialistas de Hacienda calculan que la cantidad blanqueada podría ascender al menos a 500.000 euros.

Los funcionarios de Vigilancia Aduanera, que son quienes han de-



Imagen de una de las viviendas intervenidas al narco. :: A. TRIBUTARIA

sarrollado la operación desde su inicio, han incoado un atestado por un presunto delito de blanqueo de capitales, vinculado a delitos previos de tráfico de drogas.

Lo que parece que no han conseguido hasta el momento los aduaneros es intervenir el mencionado Maserati, del que se tiene constancia que sigue recorriendo las carreteras

del país a velocidad propia no sólo de sus prestaciones, sino de quien bien poco teme las multas de velocidad. De hecho, de cuando en cuando los funcionarios tienen conocimiento, a través de la Dirección General de Tráfico, de que ha vuelto a ser cazado por un radar. Y parece que así seguirá siendo hasta que le echen definitivamente el guante.

Otros 133 policías se incorporan a las comisarías

Un total de 133 policías nacionales se han incorporado en los últimos días a las diferentes comisarías de la Región, de los que 105 supondrán un aumento neto de plantilla al ocupar plazas de nueva creación. Durante la presentación de estos agentes, el delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, acompañado del jefe superior de Policía, Carlos Llorente, destacó además las 29 nuevas incorporaciones a la Comisaría de Cartagena, 4 a la de Alcantarilla y 71 que se repartirán por las diferentes comisarías de la ciudad de Murcia. El Cuerpo Nacional de Policía de la Región cuenta en la actualidad con un total de 1.714 efectivos, lo que supone un incremento del 74,9% respecto del año 2004.

➔ Más fotos: laverdad.es



Dos nuevas agentes del Cuerpo Nacional de Policía, junto a la Delegación del Gobierno. :: NACHO GARCÍA

Cae en Sevilla con 130 toneladas de cobre robado en Murcia y otras cinco provincias

:: EFE

MURCIA. El Cuerpo Nacional de Policía ha detenido en Sevilla a una persona y ha imputado a otra en el marco de la 'Operación Cobre', que ha permitido recuperar más de 130 toneladas de este material. El cobre procedía de chatarrerías de la propia Sevilla, así como de Murcia, Granada, Cádiz, Badajoz y Huelva.

Fue a partir de 2007 cuando se detectó un incremento importante del robo de cobre en instalaciones de subestaciones eléctricas o en empresas de telefonía móvil, acciones que «afectaban a servicios básicos de los ciudadanos». Ese mismo año se planificó la denominada 'Operación Cobre', que ha permitido intervenir ese material, valorado en más de 1,2 millones.

¿POR QUÉ SOMOS MEJOR COCHE DEL AÑO?

i30 desde 11.995€

i35 desde 18.990€

Financiación de CC y Agiliza: Gama i10: 114-138; Gama i20: 114-144; Gama i30: 114-150; Gama i30i: 119-150; Gama i40: 119-140; Gama i40i: 130-150; Gama i50: 140-150; Gama i50i: 140-150; Gama i60: 140-150; Gama i70: 140-150; Gama i80: 140-150; Gama i90: 140-150; Gama i100: 140-150; Gama i110: 140-150; Gama i120: 140-150; Gama i130: 140-150; Gama i140: 140-150; Gama i150: 140-150; Gama i160: 140-150; Gama i170: 140-150; Gama i180: 140-150; Gama i190: 140-150; Gama i200: 140-150; Gama i210: 140-150; Gama i220: 140-150; Gama i230: 140-150; Gama i240: 140-150; Gama i250: 140-150; Gama i260: 140-150; Gama i270: 140-150; Gama i280: 140-150; Gama i290: 140-150; Gama i300: 140-150; Gama i310: 140-150; Gama i320: 140-150; Gama i330: 140-150; Gama i340: 140-150; Gama i350: 140-150; Gama i360: 140-150; Gama i370: 140-150; Gama i380: 140-150; Gama i390: 140-150; Gama i400: 140-150; Gama i410: 140-150; Gama i420: 140-150; Gama i430: 140-150; Gama i440: 140-150; Gama i450: 140-150; Gama i460: 140-150; Gama i470: 140-150; Gama i480: 140-150; Gama i490: 140-150; Gama i500: 140-150; Gama i510: 140-150; Gama i520: 140-150; Gama i530: 140-150; Gama i540: 140-150; Gama i550: 140-150; Gama i560: 140-150; Gama i570: 140-150; Gama i580: 140-150; Gama i590: 140-150; Gama i600: 140-150; Gama i610: 140-150; Gama i620: 140-150; Gama i630: 140-150; Gama i640: 140-150; Gama i650: 140-150; Gama i660: 140-150; Gama i670: 140-150; Gama i680: 140-150; Gama i690: 140-150; Gama i700: 140-150; Gama i710: 140-150; Gama i720: 140-150; Gama i730: 140-150; Gama i740: 140-150; Gama i750: 140-150; Gama i760: 140-150; Gama i770: 140-150; Gama i780: 140-150; Gama i790: 140-150; Gama i800: 140-150; Gama i810: 140-150; Gama i820: 140-150; Gama i830: 140-150; Gama i840: 140-150; Gama i850: 140-150; Gama i860: 140-150; Gama i870: 140-150; Gama i880: 140-150; Gama i890: 140-150; Gama i900: 140-150; Gama i910: 140-150; Gama i920: 140-150; Gama i930: 140-150; Gama i940: 140-150; Gama i950: 140-150; Gama i960: 140-150; Gama i970: 140-150; Gama i980: 140-150; Gama i990: 140-150; Gama i1000: 140-150; Gama i1010: 140-150; Gama i1020: 140-150; Gama i1030: 140-150; Gama i1040: 140-150; Gama i1050: 140-150; Gama i1060: 140-150; Gama i1070: 140-150; Gama i1080: 140-150; Gama i1090: 140-150; Gama i1100: 140-150; Gama i1110: 140-150; Gama i1120: 140-150; Gama i1130: 140-150; Gama i1140: 140-150; Gama i1150: 140-150; Gama i1160: 140-150; Gama i1170: 140-150; Gama i1180: 140-150; Gama i1190: 140-150; Gama i1200: 140-150; Gama i1210: 140-150; Gama i1220: 140-150; Gama i1230: 140-150; Gama i1240: 140-150; Gama i1250: 140-150; Gama i1260: 140-150; Gama i1270: 140-150; Gama i1280: 140-150; Gama i1290: 140-150; Gama i1300: 140-150; Gama i1310: 140-150; Gama i1320: 140-150; Gama i1330: 140-150; Gama i1340: 140-150; Gama i1350: 140-150; Gama i1360: 140-150; Gama i1370: 140-150; Gama i1380: 140-150; Gama i1390: 140-150; Gama i1400: 140-150; Gama i1410: 140-150; Gama i1420: 140-150; Gama i1430: 140-150; Gama i1440: 140-150; Gama i1450: 140-150; Gama i1460: 140-150; Gama i1470: 140-150; Gama i1480: 140-150; Gama i1490: 140-150; Gama i1500: 140-150; Gama i1510: 140-150; Gama i1520: 140-150; Gama i1530: 140-150; Gama i1540: 140-150; Gama i1550: 140-150; Gama i1560: 140-150; Gama i1570: 140-150; Gama i1580: 140-150; Gama i1590: 140-150; Gama i1600: 140-150; Gama i1610: 140-150; Gama i1620: 140-150; Gama i1630: 140-150; Gama i1640: 140-150; Gama i1650: 140-150; Gama i1660: 140-150; Gama i1670: 140-150; Gama i1680: 140-150; Gama i1690: 140-150; Gama i1700: 140-150; Gama i1710: 140-150; Gama i1720: 140-150; Gama i1730: 140-150; Gama i1740: 140-150; Gama i1750: 140-150; Gama i1760: 140-150; Gama i1770: 140-150; Gama i1780: 140-150; Gama i1790: 140-150; Gama i1800: 140-150; Gama i1810: 140-150; Gama i1820: 140-150; Gama i1830: 140-150; Gama i1840: 140-150; Gama i1850: 140-150; Gama i1860: 140-150; Gama i1870: 140-150; Gama i1880: 140-150; Gama i1890: 140-150; Gama i1900: 140-150; Gama i1910: 140-150; Gama i1920: 140-150; Gama i1930: 140-150; Gama i1940: 140-150; Gama i1950: 140-150; Gama i1960: 140-150; Gama i1970: 140-150; Gama i1980: 140-150; Gama i1990: 140-150; Gama i2000: 140-150; Gama i2010: 140-150; Gama i2020: 140-150; Gama i2030: 140-150; Gama i2040: 140-150; Gama i2050: 140-150; Gama i2060: 140-150; Gama i2070: 140-150; Gama i2080: 140-150; Gama i2090: 140-150; Gama i2100: 140-150; Gama i2110: 140-150; Gama i2120: 140-150; Gama i2130: 140-150; Gama i2140: 140-150; Gama i2150: 140-150; Gama i2160: 140-150; Gama i2170: 140-150; Gama i2180: 140-150; Gama i2190: 140-150; Gama i2200: 140-150; Gama i2210: 140-150; Gama i2220: 140-150; Gama i2230: 140-150; Gama i2240: 140-150; Gama i2250: 140-150; Gama i2260: 140-150; Gama i2270: 140-150; Gama i2280: 140-150; Gama i2290: 140-150; Gama i2300: 140-150; Gama i2310: 140-150; Gama i2320: 140-150; Gama i2330: 140-150; Gama i2340: 140-150; Gama i2350: 140-150; Gama i2360: 140-150; Gama i2370: 140-150; Gama i2380: 140-150; Gama i2390: 140-150; Gama i2400: 140-150; Gama i2410: 140-150; Gama i2420: 140-150; Gama i2430: 140-150; Gama i2440: 140-150; Gama i2450: 140-150; Gama i2460: 140-150; Gama i2470: 140-150; Gama i2480: 140-150; Gama i2490: 140-150; Gama i2500: 140-150; Gama i2510: 140-150; Gama i2520: 140-150; Gama i2530: 140-150; Gama i2540: 140-150; Gama i2550: 140-150; Gama i2560: 140-150; Gama i2570: 140-150; Gama i2580: 140-150; Gama i2590: 140-150; Gama i2600: 140-150; Gama i2610: 140-150; Gama i2620: 140-150; Gama i2630: 140-150; Gama i2640: 140-150; Gama i2650: 140-150; Gama i2660: 140-150; Gama i2670: 140-150; Gama i2680: 140-150; Gama i2690: 140-150; Gama i2700: 140-150; Gama i2710: 140-150; Gama i2720: 140-150; Gama i2730: 140-150; Gama i2740: 140-150; Gama i2750: 140-150; Gama i2760: 140-150; Gama i2770: 140-150; Gama i2780: 140-150; Gama i2790: 140-150; Gama i2800: 140-150; Gama i2810: 140-150; Gama i2820: 140-150; Gama i2830: 140-150; Gama i2840: 140-150; Gama i2850: 140-150; Gama i2860: 140-150; Gama i2870: 140-150; Gama i2880: 140-150; Gama i2890: 140-150; Gama i2900: 140-150; Gama i2910: 140-150; Gama i2920: 140-150; Gama i2930: 140-150; Gama i2940: 140-150; Gama i2950: 140-150; Gama i2960: 140-150; Gama i2970: 140-150; Gama i2980: 140-150; Gama i2990: 140-150; Gama i3000: 140-150; Gama i3010: 140-150; Gama i3020: 140-150; Gama i3030: 140-150; Gama i3040: 140-150; Gama i3050: 140-150; Gama i3060: 140-150; Gama i3070: 140-150; Gama i3080: 140-150; Gama i3090: 140-150; Gama i3100: 140-150; Gama i3110: 140-150; Gama i3120: 140-150; Gama i3130: 140-150; Gama i3140: 140-150; Gama i3150: 140-150; Gama i3160: 140-150; Gama i3170: 140-150; Gama i3180: 140-150; Gama i3190: 140-150; Gama i3200: 140-150; Gama i3210: 140-150; Gama i3220: 140-150; Gama i3230: 140-150; Gama i3240: 140-150; Gama i3250: 140-150; Gama i3260: 140-150; Gama i3270: 140-150; Gama i3280: 140-150; Gama i3290: 140-150; Gama i3300: 140-150; Gama i3310: 140-150; Gama i3320: 140-150; Gama i3330: 140-150; Gama i3340: 140-150; Gama i3350: 140-150; Gama i3360: 140-150; Gama i3370: 140-150; Gama i3380: 140-150; Gama i3390: 140-150; Gama i3400: 140-150; Gama i3410: 140-150; Gama i3420: 140-150; Gama i3430: 140-150; Gama i3440: 140-150; Gama i3450: 140-150; Gama i3460: 140-150; Gama i3470: 140-150; Gama i3480: 140-150; Gama i3490: 140-150; Gama i3500: 140-150; Gama i3510: 140-150; Gama i3520: 140-150; Gama i3530: 140-150; Gama i3540: 140-150; Gama i3550: 140-150; Gama i3560: 140-150; Gama i3570: 140-150; Gama i3580: 140-150; Gama i3590: 140-150; Gama i3600: 140-150; Gama i3610: 140-150; Gama i3620: 140-150; Gama i3630: 140-150; Gama i3640: 140-150; Gama i3650: 140-150; Gama i3660: 140-150; Gama i3670: 140-150; Gama i3680: 140-150; Gama i3690: 140-150; Gama i3700: 140-150; Gama i3710: 140-150; Gama i3720: 140-150; Gama i3730: 140-150; Gama i3740: 140-150; Gama i3750: 140-150; Gama i3760: 140-150; Gama i3770: 140-150; Gama i3780: 140-150; Gama i3790: 140-150; Gama i3800: 140-150; Gama i3810: 140-150; Gama i3820: 140-150; Gama i3830: 140-150; Gama i3840: 140-150; Gama i3850: 140-150; Gama i3860: 140-150; Gama i3870: 140-150; Gama i3880: 140-150; Gama i3890: 140-150; Gama i3900: 140-150; Gama i3910: 140-150; Gama i3920: 140-150; Gama i3930: 140-150; Gama i3940: 140-150; Gama i3950: 140-150; Gama i3960: 140-150; Gama i3970: 140-150; Gama i3980: 140-150; Gama i3990: 140-150; Gama i4000: 140-150; Gama i4010: 140-150; Gama i4020: 140-150; Gama i4030: 140-150; Gama i4040: 140-150; Gama i4050: 140-150; Gama i4060: 140-150; Gama i4070: 140-150; Gama i4080: 140-150; Gama i4090: 140-150; Gama i4100: 140-150; Gama i4110: 140-150; Gama i4120: 140-150; Gama i4130: 140-150; Gama i4140: 140-150; Gama i4150: 140-150; Gama i4160: 140-150; Gama i4170: 140-150; Gama i4180: 140-150; Gama i4190: 140-150; Gama i4200: 140-150; Gama i4210: 140-150; Gama i4220: 140-150; Gama i4230: 140-150; Gama i4240: 140-150; Gama i4250: 140-150; Gama i4260: 140-150; Gama i4270: 140-150; Gama i4280: 140-150; Gama i4290: 140-150; Gama i4300: 140-150; Gama i4310: 140-150; Gama i4320: 140-150; Gama i4330: 140-150; Gama i4340: 140-150; Gama i4350: 140-150; Gama i4360: 140-150; Gama i4370: 140-150; Gama i4380: 140-150; Gama i4390: 140-150; Gama i4400: 140-150; Gama i4410: 140-150; Gama i4420: 140-150; Gama i4430: 140-150; Gama i4440: 140-150; Gama i4450: 140-150; Gama i4460: 140-150; Gama i4470: 140-150; Gama i4480: 140-150; Gama i4490: 140-150; Gama i4500: 140-150; Gama i4510: 140-150; Gama i4520: 140-150; Gama i4530: 140-150; Gama i4540: 140-150; Gama i4550: 140-150; Gama i4560: 140-150; Gama i4570: 140-150; Gama i4580: 140-150; Gama i4590: 140-150; Gama i4600: 140-150; Gama i4610: 140-150; Gama i4620: 140-150; Gama i4630: 140-150; Gama i4640: 140-150; Gama i4650: 140-150; Gama i4660: 140-150; Gama i4670: 140-150; Gama i4680: 140-150; Gama i4690: 140-150; Gama i4700: 140-150; Gama i4710: 140-150; Gama i4720: 140-150; Gama i4730: 140-150; Gama i4740: 140-150; Gama i4750: 140-150; Gama i4760: 140-150; Gama i4770: 140-150; Gama i4780: 140-150; Gama i4790: 140-150; Gama i4800: 140-150; Gama i4810: 140-150; Gama i4820: 140-150; Gama i4830: 140-150; Gama i4840: 140-150; Gama i4850: 140-150; Gama i4860: 140-150; Gama i4870: 140-150; Gama i4880: 140-150; Gama i4890: 140-150; Gama i4900: 140-150; Gama i4910: 140-150; Gama i4920: 140-150; Gama i4930: 140-150; Gama i4940: 140-150; Gama i4950: 140-150; Gama i4960: 140-150; Gama i4970: 140-150; Gama i4980: 140-150; Gama i4990: 140-150; Gama i5000: 140-150; Gama i5010: 140-150; Gama i5020: 140-150; Gama i5030: 140-150; Gama i5040: 140-150; Gama i5050: 140-150; Gama i5060: 140-150; Gama i5070: 140-150; Gama i5080: 140-150; Gama i5090: 140-150; Gama i5100: 140-150; Gama i5110: 140-150; Gama i5120: 140-150; Gama i5130: 140-150; Gama i5140: 140-150; Gama i5150: 140-150; Gama i5160: 140-150; Gama i5170: 140-150; Gama i5180: 140-150; Gama i5190: 140-150; Gama i5200: 140-150; Gama i5210: 140-150; Gama i5220: 140-150; Gama i5230: 140-150; Gama i5240: 140-150; Gama i5250: 140-150; Gama i5260: 140-150; Gama i5270: 140-150; Gama i5280: 140-150; Gama i5290: 140-150; Gama i5300: 140-150; Gama i5310: 140-150; Gama i5320: 140-150; Gama i5330: 140-150; Gama i5340: 140-150; Gama i5350: 140-150; Gama i5360: 140-150; Gama i5370: 140-150; Gama i5380: 140-150; Gama i5390: 140-150; Gama i5400: 140-150; Gama i5410: 140-150; Gama i5420: 140-150; Gama i5430: 140-150; Gama i5440: 140-150; Gama i5450: 140-150; Gama i5460: 140-150; Gama i5470: 140-150; Gama i5480: 140-150; Gama i5490: 140-150; Gama i5500: 140-150; Gama i5510: 140-150; Gama i5520: 140-150; Gama i5530: 140-150; Gama i5540: 140-150; Gama i5550: 140-150; Gama i5560: 140-150; Gama i5570: 140-150; Gama i5580: 140-150; Gama i5590: 140-150; Gama i5600: 140-150; Gama i5610: 140-150; Gama i5620: 140-150; Gama i5630: 140-150; Gama i5640: 140-150; Gama i5650: 140-150; Gama i5660: 140-150; Gama i5670: 140-150; Gama i5680: 140-150; Gama i5690: 140-150; Gama i5700: 140-150; Gama i5710: 140-150; Gama i5720: 140-150; Gama i5730: 140-150; Gama i5740: 140-150; Gama i5750: 140-150; Gama i5760: 140-150; Gama i5770: 140-150; Gama i5780: 140-150; Gama i5790: 140-150; Gama i5800: 140-150; Gama i5810: 140-150; Gama i5820: 140-150; Gama i5830: 140-150; Gama i5840: 140-150; Gama i5850: 140-150; Gama i5860: 140-150; Gama i5870: 140-150; Gama i5880: 140-150; Gama i5890: 140-150; Gama i5900: 140-150; Gama i5910: 140-150; Gama i5920: 140-150; Gama i5930: 140-150; Gama i5940: 140-150; Gama i5950: 140-150; Gama i5960: 140-150; Gama i5970: 140-150; Gama i5980: 140-150; Gama i5990: 140-150; Gama i6000: 140-150; Gama i6010: 140-150; Gama i6020: 140-150; Gama i6030: 140-150; Gama i604